




506-512nm窄线宽激光器

基于高功率、低噪声掺镜光纤放大和倍频技术，实现波长在506-512nm范围内任意一个中心波长的高功率窄线宽激光输出。

特点

- 窄线宽：<20kHz
- 低强度噪声
- 高功率
- 主动功率稳定：<0.75%rms, 3hrs
- 优异的光束质量 ($M^2 < 1.1$)
- 永不跳模
- 耐高低温、震动的工作环境

应用

- 光晶格、原子冷却和俘获
- 固体激光器、染料激光器等
- 激光医疗
- 太阳能电池加工



光学参数			
型号	FL-SF-XXXX-YY-CW ⁽¹⁾		
可选中心波长	506-512nm		
常用波长	509nm		
运行模式	连续		
输出功率	>0.5W ⁽²⁾	>1W	>2.5W
调谐范围（温度） ⁽³⁾	>0.35nm，连续不跳模		
输出模式	空间准直输出，直径0.7-1.0mm		
线宽 ⁽⁴⁾ （100us积分时间）	<20kHz		
偏振消光比	>20dB		
功率稳定性（3 小时 RMS）	<0.75%		
光束质量	$M^2 < 1.1$		
快速调谐范围	>3GHz		
快速调谐带宽	>5kHz		
RIN相对强度噪声（10Hz-100MHz，RMS）	<0.06%		
冷却方式	风冷/水冷		


(1) XXXX中心波长，单位nm，YY激光功率，单位W，例如509nm输出功率>1W： FL-SF-509-1-CW。
(2) 功率≤0.5W 可选择单模保偏光纤输出，FC/APC接头。
(3) 宽调谐选件可支持>5nm的波长调谐范围。
(4) 光纤延迟自外差拍频法测量。

选件	
AOM选件	AOM调谐范围：>±5MHz AOM调谐带宽：>500kHz


其他参数	
供电	100-240V， 50/60Hz

❖ 机箱尺寸图

风冷激光器尺寸图



水冷激光器尺寸图



上海频准激光科技有限公司

上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区

021-59160265

info@precilasers.com

www.precilasers.com



⚠ 警告：激光危险

可见或不可见的激光辐射，避免眼睛或皮肤暴露于直接、反射或过滤的辐射

CLASS 4 激光产品