



556-567nm窄线宽激光器

基于高功率、低噪声掺镜光纤放大和倍频技术，实现波长在556-567nm范围内任意一个中心波长的高功率窄线宽激光输出。

特点

- 窄线宽：<20kHz
- 低强度噪声
- 高功率
- 主动功率稳定：<0.75%rms, 3hrs
- 优异的光束质量 ($M^2 < 1.1$)
- 永不跳模
- 耐高低温、震动的工作环境

应用

- 光晶格、原子冷却和俘获
- 激光医疗
- 太阳能电池加工



光学参数		
型号	FL-SF-XXXX-YY-CW ⁽¹⁾	
可选中心波长	556-567nm	
常用波长	556nm、567nm	
运行模式	连续	
输出功率	>0.5W	>1W
调谐范围（温度）	>0.35nm，连续不跳模	
输出模式	空间准直输出, 直径0.7-1.0mm	
线宽 ⁽²⁾ （100us积分时间）	<20kHz	
偏振消光比	>20dB	
功率稳定性（3 小时 RMS）	<0.75%	
光束质量	$M^2 < 1.1$	
快速调谐范围	>3GHz	
快速调谐带宽	>5kHz	
RIN相对强度噪声（10Hz-100MHz，RMS）	<0.08%	
冷却方式	风冷	水冷


(1) XXXX中心波长，单位nm，YY激光功率，单位W，例如567nm输出功率>1W： FL-SF-567-1CW。
(2) 光纤延迟自外差拍频法测量。

选件	
AOM选件	AOM调谐范围：>±5MHz AOM调谐带宽：>500kHz


其他参数	
供电	100-240V， 50/60Hz

❖ 机箱尺寸图

风冷激光器尺寸图



水冷激光器尺寸图



上海频准激光科技有限公司

上海市嘉定区徐行镇徐潘路 1918 号 2 幢 2 层 D 区

021-59160265

info@precilasers.com

www.precilasers.com



⚠ 警告：激光危险

可见或不可见的激光辐射，避免眼睛或皮肤暴露于直接、反射或过滤的辐射

CLASS 4 激光产品